


**Garant****Machinetap Vorm B, stoomontlaten, M: M3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2151 M3
GTIN	4067263135036
Artikelklasse	GGN

**Omschrijving****Uitvoering:****Zoals nr. 132150.**

Bijzonder stabiele vorm.

**Geleidingsdeel met smeergroeven, maar zonder spaangroeven. Aansnijding vorm B, met sterke schilaansnijding.****Voordeel:****Optimale eigengeleiding en geen nasnijden** tijdens de terugloop.**Technische beschrijving**

Draadspoed	0,5 mm
Draadafmeting	M3
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	9 mm
Totale lengte L	56 mm
Schroefdraad-Ø	3 mm
Draadsoort	M
Kerngat-Ø	2,5 mm

Aantal snijkanten Z	3
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Aantal spaangroeven	3
Norm	DIN 371
Schacht-vierkant □	2,7 mm
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Coating	stoomontlaten
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	blauw
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	onder voorwaarden geschikt	15 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	6 m/min	M
CuZn	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Olie	geschikt		

nat maximaal

onder voorwaarden geschikt

---

## Accessoires

MachinetapVorm B M M3

132150 M3