


**Machinetap HSS-E, stoomontlaten, M: M4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG1646 M4
GTIN	4067263135111
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:
Met schilaansnijding.
Geleidingsdeel met smeergroeven, maar zonder spaangroeven.
Zoals nr. 132645. Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS E
Kerngat-Ø	3,3 mm
Totale lengte L	63 mm
Schroefdraad-Ø	4 mm
Draadafmeting	M4
Aantal spaangroeven	2
Draaddiepte	12 mm
Schacht-Ø D _s	4,5 mm
Norm	DIN 371

Aantal snijkanten Z	2
Draadspoed	0,7 mm
Schacht-vierkant □	3,4 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Draadsoort	M
Coating	stoomontlaten
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	groen
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	11 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	12 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	8 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	7 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	4 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	4 m/min	M
CuZn	onder voorwaarden geschikt	12 m/min	N
Uni	geschikt		

Olie

geschikt

Accessoires

MachinetapHSS-E M M4

132645 M4