


Garant**Machinetap, stoomontlaten, M: M8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5451 M8
GTIN	4067263135319
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:****Zoals nr. 135450.**Bijzonder stabiele vorm. **HSS-E****Technische beschrijving**

Norm	DIN 371
Snijmateriaal	HSS E
Draadspoed	1,25 mm
Totale lengte L	90 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Draadafmeting	M8
Schroefdraad-Ø	8 mm
Schacht-Ø D _s	8 mm
Aantal spaangroeven	3
Schacht-vierkant □	6,2 mm
Aantal snijkanten Z	3

Kerngat-Ø	6,8 mm
Draaddiepte	16 mm
Draadsoort	M
Coating	stoomontlaten
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	blauw
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	15 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	15 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	6 m/min	M
CuZn	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Olie	geschikt		
nat maximaal	onder voorwaarden geschikt		

Accessoires

Machinetap M M8

135450 M8

Machinetap6G M M8

135600 M8