

**HOLEX Clever Tap machinetap, ongecoat, M: M16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5256 M16
GTIN	4067263135265
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:****Zoals nr. 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel.

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS E
Draadafmeting	M16
Aantal spaangroeven	3
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-Ø D _s	12 mm
Draaddiepte	40 mm
Draadsoort	M
Schroefdraad-Ø	16 mm
Draadspeed	2 mm

Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Schacht-vierkant □	9 mm
Norm	DIN 376
Kerngat-Ø	14 mm
Totale lengte L	110 mm
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Serie	CleverTap
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alum.	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	6 m/min	P
Olie	geschikt		

nat maximaal

geschikt

Accessoires

HOLEX Clever Tap machinetap M M16

135255 M16