

Garant**Lamellenslijpschijf speed+ CER vlak, Ø 125 mm, Korrelgrootte: 40**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG5239 40
GTIN	4067263136699
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

- Hoogwaardige, zelfscherpende keramische korrel (CER) voor maximale slijpprestaties en lage aandrukkracht.
- Sterk slijpende laag voor koel slijpen.
- Robuust mengweefsel van polyesterkatoen voor stabiliteit en geringe slijtage bij gebruik langs randen.
- Ergonomische en trillingsdempende polyester schotel (terug te zetten).
- Zeer goede resultaten op haakse slijpers met groot vermogen.

speed+ - Geoptimaliseerde lamellenplaatsing voor vergelijkbare resultaten als bij een fiberschijf met **hoge agressiviteit**.

Voldoet aan 565239.

Toepassing:

Randbewerking, zware afname.

Technische beschrijving

Boring-Ø	22,23 mm
Inhoud	100

Korrelgrootte	40
Schijf-Ø	125 mm
Vormbeschrijving	vlak
Slijpmiddel	Keramische korrel (CER)
Slijpmiddelaanduiding	Keramik
sterk slijpende, koelende coating	ja
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 125 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	INOX
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Lamellenslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	onder voorwaarden geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	onder voorwaarden geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Lamellenslijpschijfspeed+ CER vlak Korrelgrootte 40

565239 40