

Garant**Doorslijpschijf staal EXTRA DUN, Schijf-Ø / aantal: 178/100****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | GG5262 178/100 |
| GTIN | 4067263136927 |
| Artikelklasse | GGN |

Omschrijving**Uitvoering:**

Nieuwe, volgens de modernste technologie vervaardigde **hoogrendementuitvoering** met een duidelijk productiviteitsvoordeel en een uitstekend snijgedrag. **Groter snijvermogen** dankzij ruwe, vrij slijpende zijvlakken, uitstekende standtijd, **verbeterd aansnijgedrag**.

Door de geringe schijfsterkte is **snel** doorslijpen **zonder uitoefening van kracht en met een grote tijdsbesparing mogelijk. Zuivere snijvlakken, nauwelijks braamvorming**. Komt overeen met nr. 563262.

Speciaal type voor **staal**, hoogrendementuitvoering.

Specificatie:**A46S-BF.****Technische beschrijving**

| | |
|----------------------|------------|
| Inhoud | 100 |
| Specificatie | A46S-BF |
| Voor materiaaldiktes | 7,7 - 8 mm |
| Vorm | 41 |
| Schijf-Ø | 178 mm |

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Maximaal toerental | 8500 min ⁻¹ |
| Boring-Ø | 22,23 mm |
| Vormbeschrijving | recht |
| Schijfbreedte | 1,6 mm |
| Slijpmiddel | Korund-slijpkorrel (A) |
| Slijpmiddelaanduiding | A |
| aanbevolen aanzethoek | Radius graden |
| geoptimaliseerd voor materiaal | Beton |
| Aandrijfmachine | Haakse slijper |
| Maximale omtreksnelheid | 80 m/s |
| Producttype | Doorslijpschijf |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | geschikt | | |
| GG(G) | beperkt geschikt | | |
| Kunststof, GFK | beperkt geschikt | | |
| droog | geschikt | | |

Accessoires

Doorslijpschijf, hoogrendementuitvoering EXTRA DUN, staal Schijf-Ø 178 mm

563262 178