

Garant**Doorslijpschijf RVS EXTRA DUN, Schijf-Ø / aantal: 115/500**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG5272 115/500
GTIN	4067263136958
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal type voor **RVS**.

Nieuwe, volgens de modernste technologie vervaardigde **hoogrendementuitvoering** met een duidelijk productiviteitsvoordeel en een uitstekend snijgedrag. **Groter snijvermogen** dankzij ruwe, vrij slijpende zijvlakken, uitstekende standtijd, **verbeterd aansnijgedrag**.

Door de geringe schijfsterkte is **snel** doorslijpen **zonder uitoefening van kracht en met een grote tijdsbesparing mogelijk**. **Zuivere snijvlakken, nauwelijks braamvorming**. Komt overeen met nr. 563272.

Specificatie:

A60R-BF.

Technische beschrijving

Schijf-Ø	115 mm
Inhoud	500
Schijfbreedte	1 mm
Boring-Ø	22,23 mm
Specificatie	A60R-BF

Voor materiaaldiktes	3 - 5 mm
Vormbeschrijving	recht
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	Radius graden
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
Uni	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

563272 115

Doorslijpschijf, hoogrendementuitvoeringEXTRA DUN, RVS
Schijf-Ø 115 mm
