

**Garant****Centrische machineklem, Bekbreedte A: 80mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	360130 80
GTIN	4045197642387
Artikelklasse	310

**Omschrijving****Uitvoering:**

Centrische machineklem voor flexibel gebruik.

- **Absolute bedrijfszekerheid door inkapseling.**
- **Hoge herhalingsnauwkeurigheid 0,02 mm.**
- **Variabele centruminstelling  $\pm 0,02$  mm.**
- **Geharde functievlakken.**
- **Robuust, van gereedschapsstaal, oppervlaktebescherming d.m.v. korte nitrering.**

**Voordeel:**

Multifunctioneel.

- **Flexibel lichtgewicht.**

**Toepassing:**

Ideaal voor de 5-zijdige bewerking, ideaal bij het spannen van onbewerkte delen.

**T.b.v.:**

Meervoudige spanrail nr. 360080 en 360110.

**Levering:**

Inclusief dop nr. 642700 gr. E12.

**Accessoires:**

Spanbektypes nr. 360135 – 360151.

**Technische beschrijving**

Lengte	110 mm
Gewicht	2,5 kg
Slag	22 mm
Draaimoment	40 Nm
Hoogte	50,2 mm
Bekbreedte A	80 mm
Spankracht tot maximaal	17 kN
Breedte	80 mm
Geschikt voor kleurcode	ZC 80
Producttype	Machineklem

## Accessoires

Grip-opzetbekken, paar Voor type 80	360141 80
Centreer-/adapterplaat Type T2	360132 T2
Spanpen voor centriscche machineklem Type 18M12/120	360131 18M12/120
Grip-opzetbekken, paar Voor type 80	360142 80
HM-opzetbekken, paar Voor type 80	360137 80
Spanpen voor centriscche machineklem Type 18M12/138	360131 18M12/138
Grip-opzetbekken, paar Voor type 80	360140 80
HM-opzetbekken, paar Voor type 80	360138 80
Centreer-/adapterplaat Type T1	360132 T1
HM-opzetbekken, paar Voor type 80	360135 80
Grip-opzetbekken, paar Voor type 80	360143 80
Opzetbekken, paar, zacht Voor type 80	360146 80
HM-opzetbekken, paar Voor type 80	360136 80
Prismabekken, paar Voor type 80	360148 80
Opzetbekken, paar, zacht Voor type 80	360145 80
Console voor centriscche machineklem Voor type 80	360152 80

