




Meetklok-bekkaliber met meetbekken, Meetbereik: 0-40mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	424906 0-40
GTIN	4059192017743
Artikelklasse	43A

Omschrijving

Uitvoering:

Met uitstekende, hardmetaalversterkte meetbekken. Voor diameters van smalle uitsteeksels, centreerranden, verspringen aan assen, afstanden van smalle openingen en tandbreedte WK voor het bepalen van de tanddikte van tandwielen met rechte en schuine vertanding.

Sterke beugel van gesmeed staal met warmte-isolering. Aambeeld en tegentaster van roestvrij, gehard staal. Aambeeld verend gelagerd en voor het invoeren van het werkstuk door middel van een hendel intrekbaar. Tegentaster door middel van tandheugel-wormoverbrenging binnen het meetbereik verstelbaar. Instelling op de eindmaten. Instelbare centreeraanslag voor instelling op het midden van het werkstuk. **Constance meetkracht** door ingebouwde meetkrachtveer. Te gebruiken met alle afleesinstrumenten (niet in de prijs inbegrepen) met 8 mm-inspanschaft. De fijnmeetklokken nr. 434674 gr. 25/0,5 en gr. 50/1 genieten de voorkeur. **Tolerantieafwijkingen van het werkstuk kunnen op het afleesinstrument numeriek worden afgelezen.**

Levering:

zonder meetklok, **inclusief** houten box.

Accessoires:

Instelkalibers, fijnmeetklok nr. 434674. Gietijzeren standaard, houder voor meetklokken, voor het rechtlijnig overbrengen van de meetbeweging, meetinserts.

Technische beschrijving

Parallelliteit van de meetvlakken	2 µm
-----------------------------------	------

Meetbereik	0 - 40 mm
Meettasterweg	2 mm
Meetkracht	7,5 N
Tandbreedtemeting vanaf module m	0,5
Meetvlak	12×12 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	L9
Producttype	Meetklok-bekkaliber

Dienstverlening

Kalibratielinstelbaar bekkaliber Type RL	028730 RL
--	-----------