

Garant**Centrische machineklem, Bekbreedte A: 120mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	360130 120
GTIN	4045197680891
Artikelklasse	310

Omschrijving**Uitvoering:**

Centrische machineklem voor flexibel gebruik.

- **Absolute bedrijfszekerheid door inkapseling.**
- **Hoge herhalingsnauwkeurigheid 0,02 mm.**
- **Variabele centruminstelling $\pm 0,02$ mm.**
- **Geharde functievlakken.**
- **Robuust, van gereedschapsstaal, oppervlaktebescherming d.m.v. korte nitrering.**

Voordeel:

Multifunctioneel.

- **Flexibel lichtgewicht.**

Toepassing:

Ideaal voor de 5-zijdige bewerking, ideaal bij het spannen van onbewerkte delen.

T.b.v.:

Meervoudige spanrail nr. 360080 en 360110.

Levering:

Inclusief dop nr. 642700 gr. E12.

Accessoires:

Spanbektypes nr. 360135 – 360151.

Technische beschrijving

Gewicht	5,1 kg
Draaimoment	60 Nm
Spankracht tot maximaal	25,5 kN
Breedte	120 mm
Lengte	130 mm
Bekbreedte A	120 mm
Slag	25 mm
Hoogte	50,2 mm
Geschikt voor kleurcode	ZC120
Producttype	Machineklem

Accessoires

Centreer-/adapterplaat Type T1	360132 T1
HM-opzetbekken, paar Voor type 120	360136 120
Grip-opzetbekken, paar Voor type 120	360140 120
HM-opzetbekken, paar Voor type 120	360135 120
Console voor centriscche machineklem Voor type 120	360152 120
Prismabekken, paar Voor type 120	360148 120
Spanpen voor centriscche machineklem Type 18M12/120	360131 18M12/120
HM-opzetbekken, paar Voor type 120	360138 120
Grip-opzetbekken, paar Voor type 120	360143 120
Opzetbekken, paar, zacht Voor type 120	360145 120
Grip-opzetbekken, paar Voor type 120	360141 120
Spanpen voor centriscche machineklem Type 18M12/138	360131 18M12/138
Centreer-/adapterplaat Type T2	360132 T2