



Tafelslijpmachine ECO, 230 V, Type: W150



Bestelgegevens

Bestelnummer	077502 W150
GTIN	2050001694607
Artikelklasse	03S

Omschrijving

Uitvoering:

Eenfase-wisselstroom tafelslijpmachine met **geluidsarme, onderhoudsvrije motor**. **Grote oogbeschermplaten** bieden de gebruiker veel veiligheid. Werkstuksteunen **kunnen zonder gereedschap worden bijgesteld**.

De **herstartbeveiliging** voorkomt onbedoeld starten van de machine na stroomuitval.

Levering:

Met slijpstenen normaalkorund NK36 en NK60.

Opmerking:

Geschikte slijpschijven vindt u vanaf nr. 596100 en nr. 568733.

Geschikte machinestandaard nr. 077513 gr. DS04 met adapterplaat nr. 077515 gr. ECO.

Wattage: 520 W

Maximaal toerental: 2900 min⁻¹

Slijpsteen-Ø D: 150 mm

Slijpsteenbreedte T: 20 - 25 mm

Slijpsteenboring-Ø H: 32 mm

Gewicht: 16 kg

Technische beschrijving

Gewicht	16 kg
Fabrikantnummer	W150

Maximaal toerental	2900 min ⁻¹
Wattage	520 W
Slijpsteenbreedte T	20 - 25 mm
Slijpsteenboring-Ø H	32 mm
Slijpsteen-Ø D	150 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Tafelslijpmachine

Accessoires

Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type EK80	596200 EK80
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type C800	596100 C800
Adapterplaat voor ECO-DS04 Geschikt voor ECO	077515 ECO
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type EK60	596200 EK60
Machinestandaard Geschikt voor machine DS04	077513 DS04
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type EK80	596100 EK80
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type C800	596200 C800
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type SC80	596100 SC80
Oogbeschermplaat voor nr. 077502 Type ECO	077509 ECO
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type SC80	596200 SC80
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type NK60	596200 NK60