



Schuifmaatpasser met hardmetalen punten, Meetbereik: 300mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	458210 300
GTIN	4045197206459
Artikelklasse	42F

Omschrijving

Uitvoering:

Solide, **parallel t.o.v. elkaar staande afschrijfbekken** met fijn geslepen meetvlakken. Slede kan met klemschroef worden vastgezet.

Toepassing:

Voor het afschrijven door directe afstelling zonder aanvullende meethulp.

Technische beschrijving

Nonius	1/10 mm
Meetbereik	300 mm
Beklengte	45 mm
Materiaal	Edelstaal, RVS
Kalibratie	A2
Producttype	Passer

Dienstverlening

KalibratieDiepteschuifmaat met haak Maximaal meetbereik 300 mm	021220 300
--	------------

