


DNMG 150608, Soort: PV720

Bestelgegevens

Bestelnummer	250797 PV720
GTIN	4960664724611
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DNMG 150608 PV720 Soort: PV720
 Spaanbreker: PG
 Snijdiepte a_p : 1 - 4 mm
 Voeding f : 0,15 - 0,6 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 110 - 490 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	1 - 4 mm
Hoekradius	0,8 mm
Soort	PV720
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	PG
Hoofdtoepassing	P
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 490 m/min

Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien