

**TNMG 160404, Soort: PV720****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251582 PV720
GTIN	4960664725427
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	1 - 4,5 mm
Soort	PV720
Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	110 - 490 m/min
Spaanbreker	PG
Voeding $f$	0,15 - 0,6 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Aantal wisselingen/snijanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien