


TNMG 160404, Soort: PV720

Bestelgegevens

Bestelnummer	251472 PV720
GTIN	4960664725397
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Spaanbreker	PQ
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 520 m/min
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Soort	PV720
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Snedecndities	continu
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Aantal wisselingen/snikanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien