

**WNMG 080404, Soort: PV720****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252012 PV720
GTIN	4960664726592
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Voeding f	0,07 - 0,3 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 490 m/min
Soort	PV720
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	HQ
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Aantal wisselingen/snijkanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien