


CC.T 060202, Soort: PV720


Bestelgegevens

Bestelnummer	260091 PV720
GTIN	4960664723362
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 270 m/min
Spaanbreker	HQ
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Snedecondities	continu
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Hoekradius	0,2 mm
Soort	PV720
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	CCMT 060202
Aantal wisselingen/snij kanten	2

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien