

**HOLEX****Tapijttape, wit, Breedte x lengte (mm x m): 50X25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3773 50X25
GTIN	4067263137641
Artikelklasse	00N

**Omschrijving****Uitvoering:**

Universeel te gebruiken tapes voor een groot aantal toepassingsgebieden zoals **repareren, beschermen, afplakken en verpakken.**

Gebruiksduur binnen en buiten tot 2 weken.

Weefselband met hotmelt lijm voor eenvoudige plak- en reparatiewerkzaamheden. Dankzij PE-laminering ook waterafstotend. Toepasbaar bij een groot aantal afdek- en plakwerkzaamheden. Speciaal voor toepassingen met hoge eisen aan de scheurvastheid. Gemakkelijk af te wikkelen, af te scheuren en bovendien slijtvast.

Dubbelzijdig weefselversterkte tape (tapijttape) voor permanente verlijming.

Goede kleefkracht, ook op ruwe ondergronden.

**Kenmerk:**

Inhoud 10 stuks

**Advies:**

Vóór het verlijmen controleren of de ondergrond geschikt is.

**Technische beschrijving**

Opslagtemperatuur	20 °C
-------------------	-------

Liner aanwezig	nee
Type plakband	dubbelzijdig
Breedte	50 mm
Dragermateriaal	Weefsel
Materiaal afdekking	Papier
Kleefkracht op staal	0,11 N/mm
Kleur	wit
Lengte	25 m
Dikte	0,2 mm
temperatuurbestendig tot	70 °C
Minimale houdbaarheid	12 maand
Magazijn luchtvochtigheid	50 %
Toepassing	Monteren
Toepassing	Fixeren
Toepassing	Permanente verlijming
Lijm	Synthetisch rubber
Productnaamattribuut	wit
Producttype	Plakband

---

## Accessoires

Tapijttape Breedte x lengte (mm x m) 50X25

083773 50X25