

**CC.T 060202, Soort: PV720**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260192 PV720
GTIN	4960664726905
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Spaanbreker	GK
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snedecondities	continu
Soort	PV720
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 270 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	CCMT 060204
Aantal wisselingen/snij kanten	2

Tolerantie

M

Producttype

Wisselplaat voor het draaien