

**CC.T 09T304, Soort: PV720****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260196 PV720
GTIN	4960664726912
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 270 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Soort	PV720
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	GK
Snedeccondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Aantal wisselingen/snij kanten	2

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien