

HOLEX**TMSERROR, Schijf-Ø / aantal: 115/100**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | GG5350 115/100 |
| GTIN | 4067263137184 |
| Artikelklasse | GGN |

Omschrijving

Uitvoering:

Open structuur; homogene opbouw; reukarm slijpen; glasvezelversterkingsweefsel voor maximale arbeidsveiligheid en koel slijpend; asgat-Ø 22,23 mm. Het ijzer-, zwavel- en chloorgehalte ligt onder 0,1%, daardoor geschikt voor het bewerken van roestvrije staalsoorten (RVS). Voor toepassing op elektrische en pneumatische haakse slijpers.

Universele doorslijpschijf voor staal en RVS, goed verspanend en stabiel.

Toepassing:

Voor het doorslijpen op elektrische en pneumatische haakse slijpers met maximaal 80 m/s snijsnelheid v_c .

Specificatie:

A30Q-BF. Goed verspanend en stabiel. Voldoet aan 563500.

Opmerking:

De schijfdikte moet minstens 20% van de door te slijpen materiaaldikte bedragen. RVS-doorslijpschijven met gereduceerde snijsnelheid gebruiken.

Uitgifte alleen in verpakingsset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set = 1 verpakking.

Technische beschrijving

| | |
|------|----|
| Vorm | 42 |
|------|----|

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Schijfbreedte | 2 mm |
| Inhoud | 100 |
| Vormbeschrijving | gebogen |
| Schijf-Ø | 115 mm |
| Voor materiaaldiktes | 6 - 10 mm |
| Specificatie | A30Q-BF |
| Maximaal toerental | 13300 min ⁻¹ |
| Boring-Ø | 22,23 mm |
| Slijpmiddelaanduiding | A |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % |
| aanbevolen aanzethoek | 90 graden |
| geoptimaliseerd voor materiaal | Staal |
| geoptimaliseerd voor materiaal | RVS |
| Aandrijfmachine | Haakse slijper |
| Maximale omtreksnelheid | 80 m/s |
| Producttype | Doorslijpschijf |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | beperkt geschikt | | |
| RVS | beperkt geschikt | | |
| Ti | beperkt geschikt | | |
| GG(G) | beperkt geschikt | | |
| droog | geschikt | | |

Accessoires

HOLEX Pro doorslijpschijf'2 in 1' Schijf-Ø 115 mm

563500 115