

**DC.T 070202, Soort: PV720**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260381 PV720
GTIN	4960664724116
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,2 mm
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 270 m/min
Spaanbreker	HQ
Soort	PV720
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	DCMT 070202
Aantal wisselingen/snijanten	2

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien