

**DCMT 070208, Soort: PV720****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260486 PV720
GTIN	4960664726875
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Spaanbreker	GK
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 3 mm
Snedeccondities	continu
Soort	PV720
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 270 m/min
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	DCMT 070208
Aantal wisselingen/snijanten	2

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien