

**DC.T 11T304, Soort: PV720****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260490 PV720
GTIN	4960664726899
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Snedeccondities	continu
Soort	PV720
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 270 m/min
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	GK
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T304
Aantal wisselingen/snij kanten	2

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien