




NC-hogedruk-machineklem TITAN 2, Type: 125M



Bestelgegevens

Bestelnummer	361302 125M
GTIN	4250364402378
Artikelklasse	34A

Omschrijving

Uitvoering:

Geleidebaan inductief gehard. Zij-, boven- en onderkant geslepen.

Kenmerk:

Spanklem voor modulair spansysteem.

Grotere krachtslag voor betrouwbaar spannen van onbewerkte delen in combinatie met neertrekfunctie.

Bekken met M12 cilinderkopschroeven.

Verloren spanrand 8 mm bij neertrekken, 3 mm bij klemming.

Spanning dicht bij de neutrale vezel mogelijk.

Spanbekken van de voorgaande modellen zijn compatibel.

Afvoeropening voor koelvloeistof en spanen. Nauwkeurige richtgroeven.

Schroefdraad voor werkstukaanslag en voor verlengstuk.

Maximale spankracht 40 kN. Inclusief boringen 25H6 M10 voor nulpuntspansysteem steekmaat 200 mm.

Kenmerk:

Verticaal toepasbaar.

Voordeel:

Nauwkeurige, krachtige multifunctionele hogedruk-machineklem.

- **Betrouwbaar spannen van onbewerkte delen via hogedrukspindel met extra lange krachtslag.**
- **Exacte bewerking van afgewerkte delen, basisdeel aan alle kanten bewerkt.**

Functie:

Spannen uitsluitend met instelbare momentsleutel (maximaal 30 Nm). Met speciale hogedrukspindel en mechanische krachtversterker.

Toepassing:

Voor conventioneel spannen, klemstukspannen en neertrekspannen. Spannen van **onbewerkte delen, ook met snijbrand- en zaagsnedes**, door binnendringen van **geharde en verwisselbare klemelementen** in het werkstuk. Geschikt voor alle materialen tot een sterkte van 1000 N/mm². Horizontaal en zijdelings inzetbaar.

Levering:

Inclusief 3 stiftsleutels, 12-kant dop SW 14, 4 spanklemstukken.

Accessoires:

- **Bekken nr. 361331 – 361970.**
- **Momentsleutel nr. 656050 gr. 60.**
- **Adapterplaat voor snelle wissel van bekken Xtric nr. 361293 en 361294 gr.125.**
- **Adapterplaat nr. 361297 en 361298 gr. 125**

Spanpen nr. 360025.

Opmerking:

Verlenging van de spanwijdte mogelijk door basisdeel nr. 360420 gr. 125.

Technische beschrijving

f	21 mm
Dwarssleuf	20 mm
Totale lengte L	455 mm
r	118 mm
Lengte basisdeel a	398 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires	Titan2/TitanSense
Gewicht	30 kg
m	180 mm
g	24 mm
Type	125M
Breedte basisdeel B	126 mm
Hoogte basisdeel c	100 mm
Langssleuf	20 mm
Uitvoering	Nulpuntspansysteem
Producttype	Machineklem

Accessoires

5-Zijden-bekken Voor type MOBIL	361361 MOBIL
Opspanbekpendel mobiel Voor type 125	361336 125
Neertrekset koffer Voor type 1	361346 1
Klemstuk, hardmetaal, hoogte 7,1 – 8,6 mm Type	361242
Kofferset voor 5-zijden-bek	361365
Getrapte bek voor klemstukkenmobiel Voor type 125	361347 125
Opspanbekvast Voor type 125	361331 125
5-Zijden-bekken Voor type FIX	361361 FIX
Werkstukaanslag	360555
Getrapte bek voor klemstukkenvast Voor type 125	361348 125
Neertrekset koffer Voor type 2	361346 2
Klemstuk met 2 punten, hoogte 5,2 – 6,7 mm Type	361240