

**KOMET® M03Speed precisie-kotterkop, Ø Dmin: 38mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	238370 38
GTIN	4047109081581
Artikelklasse	24I

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Dynamische balancerings in de kotterkop voor zeer hoge toerentallen.**
- **Modulaire systeemopbouw.**
- **Fijnverstelling zonder extra klemming.**
- **Met ABS®-aansluiting voor maximale wisselnauwkeurigheid.**
- **Snelle grove verstelling door verstellen van de draaibeitel.**
- **Gerichte inwendige koelstroomtoevoer naar de snijkant.**
- **Zeer kleine voedingsstappen in het µm-bereik, binnen het fijninstelbereik van 0,25 – 0,6 mm over de Ø, afhankelijk van het draaibereik.**
- **De fijnverstelstappen bedragen per maatstreepje 0,002 mm over de Ø.**
- **Probleemloze instelling en afleesbaarheid zonder nonius dankzij de hoge resolutie.**

Toepassing:

In combinatie met wisselbrug nr. 238372.

Opmerking:

Extra snijplaathouders, bijvoorbeeld voor de achterwaartse bewerking en met andere hoeken = 15°, 30°, 45° enz. op korte termijn leverbaar.
wisselbrug, snijplaathouders en wisselplaten a.u.b. apart bestellen.

Technische beschrijving

Actieradius Ø D2 voorwaartse bewerking	Ø-3,2 mm
Snijplaathouder	238374 38-50

Maximaal toerental	31000 min ⁻¹
Fijnafstelling in Ø	0,4 mm
Minimale Ø D _{min}	38
ABS® schacht-Ø D _s	32
Wisselbrug	238372 38; 50
Spindelbereik-Ø	38 - 63 mm
Schacht	ABS
Boortoepassing	Dwarsboren
Boortoepassing	schuin aanboren
Boortoepassing	Schuine uittrede
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spindelgereedschap

Accessoires

KOMET® snijplaatouder 90° voor M03SpeedVoorwaarts
Geschikt voor M03 maat 38-50

238374 38-50