



NC-hogedruk-machineklem TITAN 2, Type: 125L



Bestelgegevens

Bestelnummer	361302 125L
GTIN	4250364402385
Artikelklasse	34A

Omschrijving

Uitvoering:

Geleidebaan inductief gehard. Zij-, boven- en onderkant geslepen.

Kenmerk:

Spanklem voor modulair spansysteem.

Grotere krachtslag voor betrouwbaar spannen van onbewerkte delen in combinatie met neertrekfunctie.

Bekken met M12 cilinderkopschroeven.

Verloren spanrand 8 mm bij neertrekken, 3 mm bij klemming.

Spanning dicht bij de neutrale vezel mogelijk.

Spanbekken van de voorgaande modellen zijn compatibel.

Afvoeropening voor koelvloeistof en spanen. Nauwkeurige richtgroeven.

Schroefdraad voor werkstukaanslag en voor verlengstuk.

Maximale spankracht 40 kN.

Voordeel:

Nauwkeurige, krachtige multifunctionele hogedruk-machineklem.

- **Betrouwbaar spannen van onbewerkte delen via hogedrukspindel met extra lange krachtslag.**
- **Exacte bewerking van afgewerkte delen, basisdeel aan alle kanten bewerkt.**

Functie:

Spannen uitsluitend met instelbare momentsleutel (maximaal 30 Nm). Met speciale hogedrukspindel en mechanische krachtversterker.

Toepassing:

Voor conventioneel spannen, klemstukspannen en neertrekspannen. Spannen van onbewerkte delen, ook met snijbrand- en zaagsnedes, door binnendringen van geharde en

verwisselbare klemelementen in het werkstuk. Geschikt voor alle materialen tot een sterkte van 1000 N/mm². Horizontaal en zijdelings inzetbaar.

Levering:

Inclusief 3 stiftsleutels, 12-kant dop SW 14, 4 spanklemstukken.

Accessoires:

- **Bekken nr. 361331 – 361970.**
- **Momentsleutel nr. 656050 gr. 60.**
- **Adapterplaat voor snelle wissel van bekken Xtric nr. 361293 en 361294 gr.125.**
- **Adapterplaat nr. 361297 en 361298 gr. 125**

Opmerking:

Verlenging van de spanwijdte mogelijk door basisdeel nr. 360420 gr. 125.

Technische beschrijving

g	24 mm
Lengte basisdeel a	530 mm
Type	125L
Totale lengte L	587 mm
Gewicht	38 kg
f	21 mm
Breedte basisdeel B	126 mm
Dwarssleuf	20 mm
r	216 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires	Titan2/TitanSense
Sleufafstand p	176 mm
Langssleuf	20 mm
Hoogte basisdeel c	100 mm
Producttype	Machineklem

Accessoires

Kofferset voor 5-zijden-bek	361365
Neertrekset koffer Voor type 1	361346 1

Neertrekset koffer Voor type 2	361346 2
Getrapte bek voor klemstukkenmobiel Voor type 125	361347 125
5-Zijden-bekken Voor type MOBIL	361361 MOBIL
Werkstukaanslag	360555
Opspanbekvast Voor type 125	361331 125
Opspanbekpendel mobiel Voor type 125	361336 125
Bek met gereduceerde breedtevast Voor type 125	361354 125
Klemstuk met 2 punten, hoogte 5,2 – 6,7 mm Type	361240
5-Zijden-bekken Voor type FIX	361361 FIX
Getrapte bek voor klemstukkenvast Voor type 125	361348 125
Bek met gereduceerde breedtemobiel Voor type 125	361353 125
Klemstuk, hardmetaal, hoogte 7,1 – 8,6 mm Type	361242