

**CNGA 120404, PT600M, Toepassingsgebied: HART****Bestelgegevens**

Bestelnummer	255803 HART
GTIN	4960664545513
Artikelklasse	25F

Omschrijving**Uitvoering:**

MEGACOAT-gecoate keramische wisselplaten.

Soort: PT600M

Aanschuining: S02025

Snijdiepte a_p : 0,1 - 0,9 mm

Voeding f : 0,1 - 0,25 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 200 m/min

Technische beschrijving

Aanschuining	S02025
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,1 - 0,25 mm/omw,
Snedeccondities	continu
Toepassingsgebied	HARD
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 200 m/min

Snijdiepte a_p	0,1 - 0,9 mm
Soort	PT600M
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	Keramik
ISO-code wisselplaat	CNGA 120404
Aantal wisselingen/snijanten	4
Productnaamattribuut	PT600M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien