


**KOMET® M03Speed precisie-kotterkop, Ø Dmin: 100mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	238370 100
GTIN	4047109025165
Artikelklasse	24I

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

- **Dynamische balancerings in de kotterkop voor zeer hoge toerentallen.**
- **Modulaire systeemopbouw.**
- **Fijnverstelling zonder extra klemming.**
- **Met ABS®-aansluiting voor maximale wisselnauwkeurigheid.**
- **Snelle grove verstelling door verstellen van de draaibeitel.**
- **Gerichte inwendige koelvloeistoefvoer naar de snijkant.**
- **Zeer kleine voedingsstappen in het µm-bereik, binnen het fijninstelbereik van 0,25 – 0,6 mm over de Ø, afhankelijk van het draaibereik.**
- **De fijnverstelstappen bedragen per maatstreepje 0,002 mm over de Ø.**
- **Probleemloze instelling en afleesbaarheid zonder nonius dankzij de hoge resolutie.**

**Toepassing:**

In combinatie met wisselbrug nr. 238372.

**Opmerking:**

Extra snijplaathouders, bijvoorbeeld voor de achterwaartse bewerking en met andere hoeken = 15°, 30°, 45° enz. op korte termijn leverbaar.  
wisselbrug, snijplaathouders en wisselplaten a.u.b. apart bestellen.

**Technische beschrijving**

Fijnafstelling in Ø	0,6 mm
Actieradius Ø D2 voorwaartse bewerking	85 mm

ABS® schacht-Ø D <sub>s</sub>	63
Minimale Ø D <sub>min</sub>	100
Snijplaathouder	238374 100-166
Maximaal toerental	11500 min <sup>-1</sup>
Wisselbrug	238372 100; 128; 166
Spindelbereik-Ø	100 - 206 mm
Schacht	ABS
Boortoepassing	Dwarsboren
Boortoepassing	schuin aanboren
Boortoepassing	Schuine uittrede
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spindelgereedschap

## Accessoires

KOMET® snijplaathouder 90° voor M03SpeedVoorwaarts  
Geschikt voor M03 maat 100-166

238374 100-166