

**VNGA 160404, PT600M, Toepassingsgebied: GG****Bestelgegevens**

Bestelnummer	255856 GG
GTIN	4960664546664
Artikelklasse	25F

**Omschrijving****Uitvoering:**

**MEGACOAT**-gecoate keramische wisselplaten.

Soort: PT600M

Aanschuining: T02025

Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Voeding  $f$ : 0,15 - 0,4 mm/omw,

Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 150 - 550 m/min

**Technische beschrijving**

Hoekradius	0,4 mm
Voeding $f$	0,15 - 0,4 mm/omw,
Snedecndities	continu
Snedecndities	licht onderbroken
Snedecndities	sterk onderbroken
Toepassingsgebied	GG

Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 550 m/min
Aanschuining	T02025
Soort	PT600M
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	Keramik
ISO-code wisselplaat	VNGA 160404
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Productnaamattribuut	PT600M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien