

**VNGA 160408, PT600M, Toepassingsgebied: HART****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 255857 HART |
| GTIN | 4960664546671 |
| Artikelklasse | 25F |

Omschrijving**Uitvoering:**

MEGACOAT-gecoate keramische wisselplaten.

Soort: PT600M

Aanschuining: S02025

Snijdiepte a_p : 0,1 - 0,9 mm

Voeding f : 0,1 - 0,25 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 200 m/min

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Toepassingsgebied | HARD |
| Voeding f | 0,1 - 0,25 mm/omw, |
| Aanschuining | S02025 |
| Snijdiepte a_p | 0,1 - 0,9 mm |
| Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 80 - 200 m/min |
| Snedeccondities | continu |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Hoekradius | 0,8 mm |
| Soort | PT600M |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Snijmateriaal | Keramik |
| ISO-code wisselplaat | VNGA 160408 |
| Aantal wisselingen/snijanten | 4 |
| Productnaamattribuut | PT600M |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |