


Garant**CNMG 120404, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250058 HB7020
GTIN	4045197699220
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 120404 HB7020 Soort: HB7020
Spaanbreker: SS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 400 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Spaanbreker	SS
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,3 - 2,5 mm
Hoofdtoepassing	P

Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien