

Garant
VHM-ruimerkop HPC H7 RVS Doorlopend gat, TiAlN, Nominale Ø D: 10mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	239730 10
GTIN	4045197575975
Artikelklasse	23A

Omschrijving
Uitvoering:

Wisselkop-ruimersysteem **nageslepen voor passing IT7**. Aan de toepassing aangepaste snijkantgeometrie.

Systeemrondloop $\leq 5 \mu\text{m}$ (met betrekking tot kop en houder) in gemonteerde toestand.

Met korte snijkanten en linkse spiraal.

Toepassing:

Voor doorlopende boringen.

Voor HPC-/HSC-ruimen.

Opmerking:

totaal nuttige lengte = L_1 (opname nr. 239740 239745) + l (wisselkop nr. 239710 tot 239720).

Geschikte spansleutel nr. 219987. Opzetstuk voor momentsleutel nr. 219986.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Opnamegrootte: 10 mm

Snijlengte l_1 : 10 mm

Koplengte l: 18 mm

Aantal snijkanten Z: 6

Voeding f in RVS < 900 N/mm^2 : 0,2 mm/omw,

Technische beschrijving

Snijlengte l_1	10 mm
Opnamegrootte	10 mm
Nominale Ø D	10 mm

Koplengte l	18 mm
Aantal snijkanten Z	6
Voeding f in RVS < 900 N/mm ²	0,2 mm/omw,
Sleutelwijdte	8 mm
Serie	TopCut
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Boortolerantie	H7
Toepassing bij boringtype	bij doorlopend gat
Verspaningsstrategie	HPC
Inwendige koeling	ja
Semi-standaard	ja
Geschikte opname	GARANT TopCut
Producttype	Snij-inzetdeel voor het ruimen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	30 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	25 m/min	M
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		