

Garant
CNMG 09T308, Soort: HB7415


Bestelgegevens

Bestelnummer	250152 HB7415
GTIN	4045197662989
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 09T308 HB7415 Soort: HB7415
 Spaanbreker: TIM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 1 - 4 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,25 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 70 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	1 - 4 mm
Hoofdtoepassing	S
Voeding f	0,1 - 0,25 mm/omw,
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	TIM
Hoekradius	0,8 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 70 m/min

Soort	HB7415
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 09T308
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien