


**CNMG 120404, Soort: SW05**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	250102 SW05
GTIN	4960664629527
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

CNMG 120404 SW05 Soort: SW05  
 Spaanbreker: MQ  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1 mm  
 Voeding  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/omw,  
 Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 140 m/min

**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1 mm
Hoofdtoepassing	Ti
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 140 m/min
Spaanbreker	MQ
Hoekradius	0,4 mm
Voeding $f$	0,05 - 0,3 mm/omw,
Snedecndities	continu

Soort	SW05
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien