

Garant GRIDLINE

Verticale kast met geperforeerde wand breedte 30G met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 2000mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	942141 2000
GTIN	4069515001069
Artikelklasse	9GI

Omschrijving

Uitvoering:

Verticale kasten met geperforeerde wand, met uittrekbare binnenwanden en vleugeldeuren, aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene-duwbeugel met stiftcilinderslot. Met vrijdragende verticale secties, met $\square$ 9x9 mm in een raster van 37 mm voor de opname van GARANT easyFix-haken en -houders, alsmede accessoires voor geperforeerde wanden. Geperforeerde wanden verstelbaar in een raster van 25 mm. De geperforeerde wanden hebben een telescooprailgeleiding. Draagvermogen per verticale sectie 80 kg.

Nuttig oppervlak van beide zijden per verticale sectie 2,2 m². **Met afzonderlijke uittrekbeveiliging.**

Kleur:

Standaard kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating.**

Opmerking:

Geschikte accessoires zoals GARANT easyFix-haken en -houders vindt u in groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Verticale sectie nuttige hoogte	1692 mm
---------------------------------	---------

Breedte in G	30
Diepte	700 mm
Uitvoering	Verticale kast met gatenwand
Diepte in G	28
Hoogte	2000 mm
Breedte	750 mm
Gewicht	146 kg
Verticale sectie draagvermogen	80 kg
Verticale sectie nuttige diepte	656 mm
Aantal verticale secties	2
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Deuropeningshoek	250 graden
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Producttype	Verticale kast

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/942141-2000>