

**CNMG 120412, Soort: SP0819****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250186 SP0819
GTIN	2050001938213
Artikelklasse	28A

Omschrijving

CNMG 120412 SP0819 Soort: SP0819

Spaanbreker: 4E

Snijdiepte a_p : 1 - 5,5 mm

Voeding f : 0,15 - 0,55 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 30 - 120 m/min

Snij snelheid v_c Neventoepassing: 150 - 320 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	30 - 120 m/min
Hoekradius	1,2 mm
Neventoepassing	M
Voeding f	0,15 - 0,55 mm/omw,
Hoofdtoepassing	S
Snijdiepte a_p	1 - 5,5 mm
Snedecndities	continu

Spaanbreker	4E
Snijnsnelheid v_c Neventoepassing	150 - 320 m/min
Soort	SP0819
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Aantal wisselingen/snijkmanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien