


**CNMG 120408, Soort: KW10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250212 KW10
GTIN	4960664220786
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

CNMG 120408 KW10 Soort: KW10

Spaanbreker: AH

Snijdiepte  $a_p$ : 1 - 4 mm

Voeding  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/omw,

Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 400 m/min

**Technische beschrijving**

Voeding $f$	0,1 - 0,35 mm/omw,
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 400 m/min
Hoofdtoepassing	N
Spaanbreker	AH
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte $a_p$	1 - 4 mm
Hoekradius	0,8 mm

Soort	KW10
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien