

Garant**GARANT Vap Tap machinetap HSS-E vorm C, stoomontlaten, M: M10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	135805 M10
GTIN	4069515002271
Artikelklasse	13V

Omschrijving**Uitvoering:****Vorm C** (2–3-gang-aansnijding).**Vorm C** (2 – 3-gang-aansnijding).**Technische beschrijving**

Draaddiepte	30 mm
Aantal snijkanten Z	3
Kerngat-Ø	8,5 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Totale lengte L	100 mm
Aantal spaangroeven	3
Schacht-vierkant □	8 mm
Draadspoed	1,5 mm
Draadsoort	M
Schroefdraad-Ø	10 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadafmeting	M10
Norm	DIN 371
Schacht-Ø D _s	10 mm

Coating	stoomontlaten
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalkhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	groen
Serie	Vap Tap
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	18 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	18 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	6 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	6 m/min	M
CuZn	geschikt onder voorwaarden	15 m/min	N
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		

