



BMT-langsopname, BMT: WT150



Bestelgegevens

Bestelnummer	319885 WT150
GTIN	4069515004282
Artikelklasse	32U

Omschrijving

Uitvoering:

Machinespecifiek aangepaste, uiterst nauwkeurige opnames, voor de flexibele toepassing op hoofd- en tegenspindelmachines. Contactvlak en functievlak geslepen. Perfect afgestemd op de desbetreffende draaibanken.

Geschikt voor conventionele draaihouders.

Voordeel:

- **Op gewicht en geometrie geoptimaliseerde constructie.**
- **Proceszekerheid door hoogwaardige materialen, duurzaamheid.**
- **Gebruineerd voor betere corrosiebescherming.**
- **Met versterkte kogelspuitmonden voor max. 80 bar.**

Toepassing:

Bewerkingen binnen en buiten in CNC-draaibanken met BMT-gereedschapsrevolvers. hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

T.b.v.:

CNC-draaibanken met BMT-gereedschapsrevolver.

- **Nakamura-Tome: NA55A, WT-150, WT-150 II, WT-250 II, WT-150 II (Capto Turret), WT-250, WTS-150, WTW-150, TW-10, TW-20 (16 ST), SC-150, SC-200, SC-200 II (12 ST), SC-250, Super NTJ, Super NTJX, Super NTM³, AS-200 (12 ST), AS-200 (15 ST), JX-200, 250, NTY³-150(V), 250, WY-150(V), 250**

- **CMZ:** TTL / TX 52, 66, TA 15, 20, 25, 30 M/MS/Y/YS (15 ST), TA Z400, 640, 1100 (15 ST), TD 15-55 M/MS/Y/YS (15 ST)
- **Muratec:** MT 1065EX (12x))
- **Eurotech:** TA 15, 20, 25, 30 M/MS/Y/YS (15 ST), TD 15-55 M/MS/Y/YS (15 ST), TTL / TX 52, 66
- **Accuway:** UA-200 Y, UA-330 LY, UA-1500 T2Y2, UA-1500 T2Y

Opmerking:

Andere BMT-houders met verschillende maten en afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar. Houd er rekening mee dat u vóór aankoop zelf moet controleren of de houder compatibel is met uw machine. Een correcte pasvorm kan niet worden gegarandeerd.

Technische beschrijving

h_1	20 mm
L_2	60 mm
L_1	50 mm
h_2	80 mm
b_2	40 mm
x	65 mm
Producttype	Beitelhouder