


CNMG 120404, Soort: CA6525

Bestelgegevens

Bestelnummer	250210 CA6525
GTIN	4960664471348
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMG 120404 CA6525 Soort: CA6525
 Spaanbreker: MS
 Snijdiepte a_p : 0,7 - 4 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,35 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,7 - 4 mm
Voeding f	0,1 - 0,35 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	MS
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min

Soort	CA6525
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien