

Garant**Meelopende draaibancenter met drukweergave, Morseconus: 4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	321760 4
GTIN	4069515008365
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

- De in te stellen druk (spankracht) is direct op het kijkglas van de manometer in kN afleesbaar.
- Korte, stabiele constructie met lang geleide as. Gereedschap doorgehard en fijn geslepen.
- Precisielagering voor hoge axiale belasting en een hoge rondlooptrouwkeurigheid.
- Met speciale afdichting tegen vuil en koelvloeistof, onderhoudsvrij door continue smering.
- Lengtecompensatie door verenpakket.

Punthoek 60°.

Toepassing:

Overall waar de spandruk binnen bepaalde grenzen moet worden gehouden om het werkstuk niet te vervormen of met voldoende druk veilig te spannen.

- Als tegencenter voor kopmeeners nr. 327400 – 327403, 327455 – 327465 omdat de meeners altijd in het werkstuk moeten worden gedrukt.
- Bij werkstukken die door grote verspaningswarmte sterker uitzetten.
- Voor het spannen van lange, slanke werkstukken om doorbuigen te voorkomen.
- Voor het spannen van zware werkstukken waarbij de spandruk moet worden gecontroleerd.

Technische beschrijving

Maximale axiale spankracht	1000 daN
Morseconus	MK4

Gegevensblad

Grootste punt-Ø 60° A	16 mm
Nuttige lengte B	124 mm
Grootste punt-Ø 30° A	35 mm
Behuizings-Ø D	72 mm
Voor werkstukgewicht	850 kg
Puntlengte C	37 mm
Maximale rondloofout	0,01 mm
Veerweg	1,7 mm
Producttype	Centreerpunt