

Garant

**Meelopende draaibankcenter met drukweergave en verlengde punt,
Morseconus: 3**



Bestelgegevens

Bestelnummer	321780 3
GTIN	4069515008396
Artikelklasse	31Z

Omschrijving

Uitvoering:

- De in te stellen druk (spankracht) is direct op het kijkglas van de manometer in kN afleesbaar.
- Korte, stabiele constructie met lang geleide as. Gereedschap doorgehard en fijn geslepen.
- Precisielagering voor hoge axiale belasting en een hoge rondlooptrouwkeurigheid.
- Met speciale afdichting tegen vuil en koelvloeistof, onderhoudsvrij door continue smering.
- Lengtecompensatie door verenpakket.

Met verlengde punt, punthoek 60° / 30°.

Toepassing:

Overall **waar de spandruk binnen bepaalde grenzen moet worden gehouden** om het werkstuk niet te vervormen of met voldoende druk veilig te spannen.

- **Als tegencenter voor kopmeeners nr. 327400 – 327403, 327455 – 327465 omdat de meeners altijd in het werkstuk moeten worden gedrukt.**
- **Bij werkstukken die door grote verspaningswarmte sterker uitzetten.**
- **Voor het spannen van lange, slanke werkstukken om doorbuigen te voorkomen.**
- **Voor het spannen van zware werkstukken waarbij de spandruk moet worden gecontroleerd.**

Technische beschrijving

Maximale axiale spankracht	650 daN
----------------------------	---------

Gegevensblad

Maximale rondloopfout	0,01 mm
Puntlengte C	43 mm
Nuttige lengte B	124 mm
Grootste punt-Ø 60° A	12 mm
Voor werkstukgewicht	300 kg
Behuizings-Ø D	66 mm
Grootste punt-Ø 30° A	28 mm
Morseconus	MK3
Veerweg	2 mm
Producttype	Centreerpunt