

Garant

Draai-wisselplaat DCGW 070204 FN, MKD



Bestelgegevens

Bestelnummer	265948 NU
GTIN	4069515008488
Artikelklasse	21L

Omschrijving

Uitvoering:

MKD - monokristallijn diamant, snijkanten lasergesneden. Universele spaanbreker (NU) voor alle non-ferrometalen en synthetische materialen (PMMA, POM, acryl, enz.).

Toepassing:

Voor zeer fijne bewerking voor perfecte oppervlakken.

Advies:

Voor optimale resultaten gebruikt u het GARANT Master Eco systeem. Alternatief is het gebruik van alle passende ISO-klemhouders en -boorstangen mogelijk.

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	1
Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,005 - 0,2 mm/omw,

Gegevensblad

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 1400 m/min
ISO-code wisselplaat	DCGW 070204 FN
Snijmateriaal	MKD
Soort	MKD
Snijdiepte a_p	0,01 - 0,2 mm
Snijkantuitvoering	NU
Productnaamattribuut	MKD
Mogelijkheid tot naslijpen	ja
Producttype	Wisselplaat voor het draaien