


Garant

Draai-wisselplaat CCGW 060208 FN, MKD



Bestelgegevens

Bestelnummer	265905 NU
GTIN	4069515008440
Artikelklasse	21L

Omschrijving

Uitvoering:

MKD - monokristallijn diamant, snijkanten lasergesneden. Universele spaanbreker (NU) voor alle non-ferrometalen en synthetische materialen (PMMA, POM, acryl, enz.).

Toepassing:

Voor zeer fijne bewerking voor perfecte oppervlakken.

Advies:

Voor optimale resultaten gebruikt u het GARANT Master Eco systeem. Alternatief is het gebruik van alle passende ISO-klemhouders en -boorstangen mogelijk.

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,01 - 0,2 mm
Hoekradius	0,2 mm
Snedecondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijkantuitvoering	NU

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 1400 m/min
Voeding f	0,005 - 0,2 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	CCGW 09T302 FN
Aantal wisselingen/snij kanten	1
Snij materiaal	MKD
Soort	MKD
Productnaam attribuut	MKD
Mogelijkheid tot naslijpen	ja
Producttype	Wisselplaat voor het draaien