



Taphouder, ER-synchro, SK 40 kort, voor ER-spantang-maat: 11



Bestelgegevens

Bestelnummer	338131 11
GTIN	4054631189074
Artikelklasse	33F

Omschrijving

Uitvoering:

- Extreem lage axiale krachten voor een lage flankdruk en een perfecte oppervlaktekwaliteit.
- Torsiedemper en compensatiemechanisme in omtrekrichting.
- Diepte tot 150 mm bij Ø10 storende contour bereikbaar (voor draadafmeting M0,5-M3).
- Geschikt voor interne koelvloeistoftoevoer tot 80 bar.
- Geschikt voor tappen en roltappen.
- Geschikt voor rechts en links schroefdraad.
- Geschikt voor doorlopende en niet-doorlopende gaten.
- Minimumlengtecompensatie in de druk- en trekrichting.
- Vermindert aanzienlijk de flankdruk bij oude en nieuwe CNC-bewerkingscentra.

Voordeel:

- Veilige processen door soepel bewegen, zelfs onder koppelbelasting.
- Langere standtijd van de tap en roltap.
- Aanzienlijk kleinere buitendiameter dan voorheen beschikbaar.
- Aanzienlijk meer interne koeling direct bij het gereedschap vergeleken met conventionele synchrouhouders (voor ER8).
- Twee keer zo goede rondlooptrouwkeurigheid voor de laagste flankdruk.
- Gedempte omkering van draairichting voor minder gereedschapbreuken.

Toepassing:

- Op bewerkingscentra met synchroonspindel.
- Voor het compenseren van de snelheidsverschillen tussen tap en synchroonspindel.
- Voor het compenseren van spoedtoleranties van de tappen.

Levering:

Steeksleutel

Opmerking:

Productnr. 338131 – 338135 alleen in gebruik met CENTRO/P spantangen (nr. 309365 – 309372). Zwakkere axiale kracht betekent betere kwaliteit, minder slijtage, langere standtijd, een veiliger proces.

CP-rolsleutel nr. 309754 of CP-rolsleutel voor draaimoment nr. 309756 moet apart worden gekocht.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	122 mm
Tapbereik	M3 - M6
Ø D ₁	16 mm
L ₁	25 mm
Ø D ₂	26 mm
Ø D ₃	32 mm
L ₂	71 mm
L ₃	103 mm
E	35 mm
Opname	SK 40 kort
Inwendige koeling	ja, met max. 80 bar
Producttype	Taphouder

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/338131-11>