



## Machineklem voor 5-assige bewerkingen TeleCentric, Type: 70



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 361255 70     |
| GTIN          | 4250364404709 |
| Artikelklasse | 34A           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Optimaal voor de toepassing op 5-assige bewerkingscentra.
- Conventioneel spannen en klemstukspannen mogelijk.
- Telescoopspindel, storende contour blijft ongewijzigd.
- Centrisch, eenvoudige programmering zonder nulpuntverschuiving.
- Toegankelijkheid van het werkstuk is onafhankelijk van de spanwijdte.
- Symmetrische constructie = werkstuk blijft in het midden en parallel, overmaat van het materiaal wordt symmetrisch verdeeld.
- Zonder gereedschap wisselen van bekken dankzij snelsluiting, binnen 10 seconden / bekkenpaar.
- Constante spankracht door middel van onderhoudsarme telescoopspindel.
- Standaard met opnameboringen 25H6 M10 voor nulpuntspansysteem steekmaat 200.
- Geïntegreerde schaalring voor fijnafstelling van de centrumpositie.
- Spankracht 30 kN bij 45 Nm lineair.

#### Levering:

Handslinger, quick-start-guide.

#### Accessoires:

Momentsleutel nr. 656050 gr. 120, dop voor binnenzeskantbouten nr. 643330 gr. 14, opzetbekken nr. 361258 – 361264, spanklemstukken nr. 360750 maat 125/160, uitlijn- en fixeerset nr. 360530, spanpen nr. 360025 maat 25M10 resp. 25M10/138. Opzetbekken nr. 361258 – 361260, spanklemstukken nr. 360750 gr. 125/160, uitlijn- en fixeerset nr. 360530, spanpen nr. 360025 gr. 25M10 resp. 25M/138.

### Technische beschrijving

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Spanbereik S1                          | 9 - 85 mm          |
| Breedte B                              | 94 mm              |
| Spankracht tot maximaal                | 30 kN              |
| Sleutelwijdtematen                     | 14 mm              |
| maximaal draaimoment                   | 45 Nm              |
| Spanbereik S2                          | 66 - 135 mm        |
| Hoogte h                               | 27,1 mm            |
| Lengte L                               | 286 mm             |
| Groefbreedte n H7                      | 20 mm              |
| Kleurcode voor bijpassende accessoires | TeleCentric        |
| Serie                                  | TeleCentric        |
| Hoogte basisdeel c                     | 168,9 mm           |
| Gewicht                                | 17,5 kg            |
| Uitvoering                             | Nulpuntspansysteem |
| Producttype                            | Machineklem        |

### Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/361255-70>