



Machineklem voor 5-assige bewerkingen TeleCentric, Type: 100



Bestelgegevens

Bestelnummer	361255 100
GTIN	4250364404617
Artikelklasse	34A

Omschrijving

Uitvoering:

- Optimaal voor de toepassing op 5-assige bewerkingscentra.
- Conventioneel spannen en klemstukspannen mogelijk.
- Telescoopspindel, storende contour blijft ongewijzigd.
- Centrisch, eenvoudige programmering zonder nulpuntverschuiving.
- Toegankelijkheid van het werkstuk is onafhankelijk van de spanwijdte.
- Symmetrische constructie = werkstuk blijft in het midden en parallel, overmaat van het materiaal wordt symmetrisch verdeeld.
- Zonder gereedschap wisselen van bekken dankzij snelsluiting, binnen 10 seconden / bekkenpaar.
- Constante spankracht door middel van onderhoudsarme telescoopspindel.
- Standaard met opnameboringen 25H6 M10 voor nulpuntspansysteem steekmaat 200.
- Geïntegreerde schaalring voor fijnafstelling van de centrumpositie.
- Spankracht 30 kN bij 45 Nm lineair.

Levering:

Handslinger, quick-start-guide.

Accessoires:

Momentsleutel nr. 656050 gr. 120, dop voor binnenzeskantbouten nr. 643330 gr. 14, opzetbekken nr. 361258 – 361264, spanklemstukken nr. 360750 maat 125/160, uitlijn- en fixeerset nr. 360530, spanpen nr. 360025 maat 25M10 resp. 25M10/138. Opzetbekken nr. 361258 – 361260, spanklemstukken nr. 360750 gr. 125/160, uitlijn- en fixeerset nr. 360530, spanpen nr. 360025 gr. 25M10 resp. 25M/138.

Technische beschrijving

Kleurcode voor bijpassende accessoires	TeleCentric
Serie	TeleCentric
Lengte L	351 mm
Spanbereik S1	12 - 166 mm
Hoogte basisdeel c	168,9 mm
Spanbereik S2	62 - 199 mm
Breedte B	94 mm
Groefbreedte n H7	20 mm
Gewicht	24,5 kg
Hoogte h	27,1 mm
Sleutelwijdtematen	14 mm
maximaal draaimoment	45 Nm
Spankracht tot maximaal	30 kN
Uitvoering	Nulpuntspansysteem
Producttype	Machineklem

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/361255-100>