

**CNMG 120408, Soort: CA510****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250371 CA510
GTIN	4960664696956
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	1 - 10 mm
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,8 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 450 m/min
Voeding f	0,28 - 0,88 mm/omw,
Spaanbreker	PH
Soort	CA510
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal wisselingen/snijanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het draaien