

**CNMG 160608, Soort: CA510****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250376 CA510
GTIN	4960664697175
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	1 - 10 mm
Hoekradius	0,8 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 450 m/min
Spaanbreker	PH
Snedeccondities	continu
Voeding f	0,28 - 0,88 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Soort	CA510
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 160608
Aantal wisselingen/snijanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het draaien